




Многофункционален дисплей за наблюдение на аналогови стандартни сигнали

DISPLAY/AX460/ANALOG/DC



прекъсване на панела 91 x 43 mm



Характеристики на продукта

Размери [mm] 48 x 112 x 116

Приложение

Приложение показване и наблюдение на аналогови сигнали; например сензори за налягане, температурни датчици или сензори за потока

Електрически показатели

Работно напрежение [V] 18...30 DC

Консумация на ток [mA] 100

Входове / изходи

Брой входове и изходи Брой аналогови входове: 2; Брой цифрови изходи: 4; Брой аналогови изходи: 1

Входове

Брой аналогови входове 2; (Spannungs- oder Stromeingang)

Аналогов вход (ток) [mA] 0...20

Аналогов вход (напрежение) [V] -10...10

Резолуция на аналогов вход 16 bit

Прецизен аналогов вход [%] 0,1

Изходи

Брой цифрови изходи 4

Макс. работен ток за изход [mA] 200

Брой аналогови изходи 1

Аналогов токов изход [mA] 0...20

Макс. натоварване [Ω] 270

Аналогов напрежен изход [V] -10...10

Прецизен аналогов изход [%] 0,1

Защита от претоварване да

Резолуция на аналоговия изход 16 bit



Многофункционален дисплей за наблюдение на аналогови стандартни сигнали

DISPLAY/AX460/ANALOG/DC

Условия на работа

Околна температура [°C]	-20...60
Температура на съхранение [°C]	-25...70
Защита	IP 65
Защита на терминали	IP 20

Тестове / одобрения

EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	EN 61000-6-4	

Механични данни

Тегло [g]	299
Тип на монтажа	прекъсване на панела: 91 x 43 mm
Размери [mm]	48 x 112 x 116
Материал	Noryl UL94-V-0

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	цветен дисплей	напълно графичен LCD дисплей, Сензорен екран
---------	----------------	--

Електрическо свързване

винтови клеми:

Връзка

