

E10521




Свързващ кабел с конектор

ADOGH040MSS0002F03

Артикулът не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: E10915

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Електрически показатели

Работно напрежение [V] < 250 AC / < 300 DC

Условия на работа

Околна температура [°C] -25...90

Защита IP 67

Механични данни

Размери [mm] 15 x 15 x 43

Материал TPU

Формиран корпусен материал TPU

Материал на гайката месинг, с покритие против залепване на пръски

Забележки

Единица на опаковката 1 брой

E10521



Свързващ кабел с конектор


ADOGH040MSS0002F03

Електрическо свързване


Кабел: 2 m, PVC, оранжев, Ø 5 mm; с кръстосана връзка; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с покритие против залепване на пръски



Връзка



BN =	Цветовете на проводниците :
BK =	кафяв
BU =	черен
	син