




Свързващ кабел

VDOAF032ZDS00,6A03STGH030ZDS

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	10...30 DC
Клас на защита		III
Изходи		
Електрическо изпълнение		PNP
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...90
Защита		IP 68
Механични данни		
Размери	[mm]	15 x 15 x 46
Материал		PUR
Формиран корпусен материал		PUR
Материал на гайката		цинкова отливка, с никелово покритие
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой

Свързващ кабел

VDOAF032ZDS00,6A03STGH030ZDS

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PUR; Заклучване: цинкова отливка, с никелово покритие




Електрическо свързване

Кабел: 0,6 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)


Връзка



Електрическо свързване - Buchse



Връзка



E10617



Свързващ кабел

VDOAF032ZDS00,6A03STGH030ZDS

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M8, под тъгъл; Формовано тяло: PUR; Заклучване: цинкова отливка, с никелово покритие