




Свързващ кабел

VDOGH040MSS0002B04STGH040MSS

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: EVC013
Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	10...30 DC
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...90
Защита		IP 67
Механични данни		
Размери	[mm]	15 x 15 x 42
Материал		TPU
Формиран корпусен материал		TPU
Материал на гайката		месинг, с никелово покритие
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заключване: месинг, с никелово покритие





Свързващ кабел

VDOGH040MSS0002B04STGH040MSS

Електрическо свързване

Кабел: 2 m, PUR, оранжев, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Връзка



Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие

