


## Свързващ кабел

VDOGH040VAS0002E04STGH040VAS

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: EVT043

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля  
имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



## Приложение

|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| Система     | Без силикон; контакти със златно покритие |
| Без силикон | да                                        |

## Електрически показатели

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Работно напрежение [V]            | < 250 AC / < 300 DC |
| Макс. токово натоварване общо [A] | 4                   |

## Условия на работа

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Околна температура [°C] | -25...100     |
| Защита                  | IP 68; IP 69K |

## Механични данни

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Материал                   | PVC                                |
| Формиран корпусен материал | PVC                                |
| Материал на гайката        | неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |

## Забележки

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Единица на опаковката | 1 брой |
|-----------------------|--------|

## Свързващ кабел

VDOGH040VAS0002E04STGH040VAS

### Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PVC; Заклучване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,7...0,9 Nm



### Електрическо свързване

Кабел: 2 m, PVC, оранжев, Ø 5,3 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Връзка



### Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PVC; Заклучване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,7...0,9 Nm

