


Свързващ кабел с конектор

ADOGA030MSS0002E03



Приложение

Система

Заварачни приложения

Електрически показатели

Работно напрежение

[V]

< 250 AC/DC

Макс. токово натоварване
общо

[A]

4; (40° C)

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-25...85

Защита

IP 67

Тестове / одобрения

UL одобрение

Ta

< 75 °C

Файл номер UL

E191684

Механични данни

Тегло

[g]

88,1

Размери

[mm]

14,5 x 14,5 x 42,5

Материал

TPU

Формиран корпусен
материал

TPU

Материал на гайката

месинг, с никелово покритие

Заварачни приложения

да

Заварачни приложения

Радиус на огъване за гъвкави приложения

мин. 10 x диаметър на кабела

Скорост на движение

макс. 3.3 m/s за хоризонтално движение с
дължина 5 m и макс. ускорение 5 m/s²

Цикли на огъване

> 2 Mio.

Натоварване на усукване

± 180 °/m



Свързващ кабел с конектор

ADOGA030MSS0002E03

Забележки

Единица на опаковката

1 брой

Електрическо свързване


Кабел: 2 m, PVC, жълт, Ø 5,2 mm; 3 x (42 x Ø 0,1 mm) / AWG 22

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x 1/2", прав; кодиране: C; Формовано тяло: TPU; Залючване: месинг, с никелово покритие



Връзка



GN =

RD/BK =

RD/WH =

Цветовете на проводниците :

зелен

червена / черна

червено / бяло