


Свързващ кабел с щекер

ASTGH050MSA0005C02



Приложение		
Система	Без халоген; контакти със златно покритие; ширмован кабел; Заварачни приложения	
Приложение	CAN bus	
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Макс. токово натоварване общо	[A]	4
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...85
Температура на съхранение	[°C]	-40...80
Защита		IP 68
Механични данни		
Тегло	[g]	350
Размери	[mm]	14,5 x 14,5 x 48,5
Материал		PUR
Формиран корпусен материал		PUR
Материал на гайката		месинг, с никелово покритие
Заварачни приложения		да
Заварачни приложения	Радиус на огъване за гъвкави приложения	мин. 10 x диаметър на кабела
	Радиус на огъване при неподвижен монтаж	мин. 5 x диаметър на кабела
	Скорост на движение	макс. 3.3 m/s за хоризонтално движение с дължина 5 m и макс. ускорение 5 m/s²
	Цикли на огъване	> 1 Mio.

Свързващ кабел с щекер

ASTGH050MSA0005C02

Забележки

Единица на опаковката


1 брой

Електрическо свързване


Кабел: 5 m, PUR, Без халоген, лилав, Ø 6,8 mm, ширмован; 2 x 0,25 mm² (19 x Ø 0,13 mm) + 2 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm) + 1 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm)

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PUR; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,5 Nm



Връзка



	Цветовете на проводниците :
BK =	черен
BU =	син
RD =	червен
WH =	бял
screen =	екран