


E11661



Свързващ кабел с конектор

ADOGA030MSS0010E03



Приложение		
Система		Заварачни приложения
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	< 250 AC/DC
Макс. токово натоварване общо	[A]	4; (40° C)
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...90
Защита		IP 67
Механични данни		
Тегло	[g]	404,431
Размери	[mm]	14,5 x 14,5 x 42,5
Материал		TPU
Формиран корпусен материал		TPU
Материал на гайката		месинг, с никелово покритие
Заварачни приложения		да
Заварачни приложения	Радиус на огъване за гъвкави приложения	мин. 10 x диаметър на кабела
	Скорост на движение	макс. 3.3 m/s за хоризонтално движение с дължина 5 m и макс. ускорение 5 m/s²
	Цикли на огъване	> 2 Mio.
	Натоварване на усукване	± 180 °/m
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой

E11661



Свързващ кабел с конектор


ADOGA030MSS0010E03

Електрическо свързване


Кабел: 10 m, PVC, жълт, Ø 5,2 mm; 3 x (42 x Ø 0,1 mm) / AWG 22

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x 1/2", прав; кодиране: C; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие



Връзка



GN =	Цветовете на проводниците :
RD/BK =	зелен
RD/WH =	червена / черна
	червено / бяло