


Свързващ кабел

VDOGH040MSS0,15H04STGH040MSS

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Приложение

Система

Без силикон; контакти със златно покритие

Без силикон

да

Електрически показатели

Работно напрежение

[V]

< 250 AC / < 300 DC

Макс. токово натоварване
общо

[A]

3

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-25...85

Защита

IP 68

Механични данни

Материал

PUR

Формиран корпусен
материал

PUR

Материал на гайката

месинг, с никелово покритие

Забележки

Единица на опаковката

1 брой

Свързващ кабел

VDOGH040MSS0,15H04STGH040MSS

Електрическо свързване - щекер


Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PUR; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,7...0,9 Nm



Електрическо свързване

Кабел: 0,15 m, PUR, черен, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Връзка



Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PUR; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,7...0,9 Nm

