


Монтажен адаптер за капацитивни сензори

MOUNTING ADAPTER D34MM POM



Приложение

Номинално налягане	[bar]	8
--------------------	-------	---

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-25...80
--------------------	------	----------

Механични данни

Тегло	[g]	83,7
Размери	[mm]	G 1 1/2 / L = 60
Означение на резбата		G 1 1/2
Материал		Адаптер: POM
Свързване на сензора		Клампов фитинг Ø 34 mm
Процес на свързване		резбова връзка G 1 1/2 външна резба

Забележки

Единица на опаковката		1 брой
-----------------------	--	--------