




Джъмпер за клапан

VVDAA041--S01,5H03STGH030MSS

Артикулът не се предлага вече - запис в архива



Приложение

Система	Без халоген
---------	-------------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	< 24 AC/DC
Защита срещу пренапрежение	да; (VDR)

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...90
Защита	IP 67

Механични данни

Размери [mm]	15 x 15 x 46,5
Материал	TPU
Формиран корпусен материал	TPU
Материал на гайката	месинг, с никелово покритие

Акcesoари

Доставени артикули	винт
	панел за етикетиране

Забележки


Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Джъмпер за клапан

VVDAA041--S01,5H03STGH030MSS

Електрическо свързване - щекер


Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие



Електрическо свързване

Кабел: 1,5 m, PUR, Без халоген; 3 x 0,5 mm²

Връзка



Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x клапан тип A DIN, под тъгъл; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие

