




Свързващ кабел

VDOGD040ZDS0002H04STGD040ZDS



Приложение		
Система	контакти със златно покритие; Заварачни приложения	
Дизайн	захранващ кабел, Т-кодирани	
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	< 60 DC
Макс. токово натоварване общо	[A]	12
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...85
Защита	IP 67	
Механични данни		
Тегло	[g]	258
Размери	[mm]	15,4 x 15,4 x 54,8
Материал	PUR	
Формиран корпусен материал	PUR	
Материал на гайката	цинкова отливка, с никелово покритие	
Заварачни приложения	да	
Заварачни приложения	Радиус на огъване за гъвкави приложения	мин. 10 x диаметър на кабела
	Радиус на огъване при неподвижен монтаж	мин. 5 x диаметър на кабела
	Скорост на движение	макс. 3 m / s при 5 m хоризонтална дължина на движение и макс. ускорение от 5 m / s²
	Цикли на огъване	> 4 Mio.



Свързващ кабел

VDOGD040ZDS0002H04STGD040ZDS

Забележки

Единица на опаковката

1 брой

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: T; Формовано тяло: PUR; Заклучване: цинкова отливка, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие



Електрическо свързване

Кабел: 2 m, PUR, черен; 4 x 1,5 mm²

Връзка



Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: T; Формовано тяло: PUR

