




Кабелен адаптер

EDOGH040ZDS0002E04 (PG9)



1 О-пръстен

Електрически показатели

Работно напрежение	[V]	< 250 AC/DC
Макс. токово натоварване общо	[A]	4

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-25...85
Защита		IP 68

Механични данни

Тегло	[g]	38,9
Монтажна резба		PG 9
Материал		цинкова отливка
Формиран корпусен материал		цинкова отливка

Забележки


Единица на опаковката		1 брой
-----------------------	--	--------

Електрическо свързване

Кабел: 2 m, PVC; 4 x 0,25 mm²

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: цинкова отливка





Кабелен адаптер

EDOGH040ZDS0002E04 (PG9)

Връзка



	Цветовете на проводниците :
BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син
WH =	бял