




Свързващ кабел с конектор

ADOGB050ZDS0002B05



Приложение		
Система		контакти със златно покритие; Заварачни приложения
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	< 400 AC/DC
Клас на защита		II
Макс. токово натоварване общо	[A]	5
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...80
Защита		IP 68
Механични данни		
Тегло	[g]	187,7
Размери	[mm]	26 x 26 x 49,9
Формиран корпусен материал		PUR
Материал на гайката		цинкова отливка
Заварачни приложения		да
Заварачни приложения	Радиус на огъване за гъвкави приложения	мин. 7,5 x диаметър на кабела
	Скорост на движение	макс. 3.3 m/s за хоризонтално движение с дължина 5 m и макс. ускорение 5 m/s²
	Цикли на огъване	> 5 Mio.
Забележки		
Единица на опаковката	1 брой	

E12772



Свързващ кабел с конектор


AD0GB050ZDS0002B05

Електрическо свързване

Кабел: 2 m, PUR, черен, Ø 7,3 mm; 5 x 0,75 mm²

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x 7/8", прав; Формовано тяло: PUR; Заклучване: цинкова отливка; Контакти: със златно покритие



Връзка

1	BK
2	BU
3	YE/GN
4	BN
5	WH