


Производствена линия за цилиндрични сензори

CLAMP FOR CLEAN LINE CYL 32/36



Приложение

Дизайн

за типове MKT

Условия на работа

Околна температура

[°C]

0...50

Механични данни

Тегло

[g]

11,5

Материал

монтажна скоба: POM; фиксиране: алуминий; винт: неръждаема стомана

Усилие на затягане

[Nm]

0,5; (Винт за монтаж)

Диапазон на захващане

[mm]

35...36

Диаметър на буталото

[mm]

32

Акcesoари

Доставени артикули

винтове на конекторната глава: 1 x SW2,5

Забележки

Единица на опаковката

1 брой

диаграми и графики

Инсталация

