




## Приложение

|                                   |                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Приложение                        | откриване на обекти на транспортната лента                                                                                           |
| Одобрение за радио                | САЩ; Канада; ЕС / ЧЕРВЕН; Австралия; Япония;<br>Китай; Тайван; Индия; Сингапур; Украйна                                              |
| Отбелязвано одобрение на връзката | Списъкът на страните, прилагащи Европейската директива за радиооборудването 2014/53 / EC (RED), може да бъде намерен в „Изтегляния“. |

## Електрически показатели

|                        |                                                                                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Работно напрежение [V] | 19,2...28,8 DC; (Захранване само чрез обработващ модул DTE10x (съгл. EN 60950-1)) |
| Консумация на ток [mA] | < 50                                                                              |
| Клас на защита         | III                                                                               |
| Работна честота [MHz]  | 13,56                                                                             |
| RFID стандарт          | ISO 15693                                                                         |

## Обхват на следене

|                                                      |      |
|------------------------------------------------------|------|
| Разстояние за запис / четене [mm]                    | 100  |
| Отдалечено записване / страна на четящата глава [mm] | 50   |
| Разстояние до ID tag [mm]                            | ≤ 30 |

## Интерфейси

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Интерфейс за комуникация | DATA / DTE10x |
|--------------------------|---------------|

## Условия на работа

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Околна температура [°C]        | -20...60      |
| Температура на съхранение [°C] | -25...80      |
| Защита                         | IP 67; IP 69K |

## Тестове / одобрения

|                         |               |                                                                      |
|-------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| Удароустойчивост        | EN 60068-2-27 | 50 Земно притегляне 11 ms / 40 Земно притегляне (6 ms, непрекъснато) |
| Устойчивост на вибрации | EN 60068-2-6  | 20 Земно притегляне 10...2000 Hz                                     |



## RFID главата за четене / запис HF

DTRHF IBRWIDUS03

| Механични данни      |      |                                                   |
|----------------------|------|---------------------------------------------------|
| Тегло                | [g]  | 211,5                                             |
| Корпус               |      | цилиндричен                                       |
| Монтаж               |      | екраниран монтаж                                  |
| Размери              | [mm] | M30 x 1,5 / L = 70                                |
| Означение на резбата |      | M30 x 1,5                                         |
| Материал             |      | корпус: неръждаема стомана; Защитно покритие: PPS |

| Дисплеи / работни елементи |                 |                      |
|----------------------------|-----------------|----------------------|
| Дисплей                    | Работа          | 1 x Светодиод, зелен |
|                            | tag комуникация | 1 x Светодиод, жълт  |

| Акcesoари          |                     |
|--------------------|---------------------|
| Доставени артикули | Гайка 2 x M30 x 1,5 |

| Забележки             |        |
|-----------------------|--------|
| Единица на опаковката | 1 брой |

## Електрическо свързване

Конектор: 1 x M12; кодиране: A



## Връзка

