


ANT512



RFID главата за четене / запис LF

DTRLF MCRWIDUS01



- 1 Светодиод жълт
- 2 Светодиод зелен



Приложение		
Приложение	откриване на обекти на транспортната лента	
Одобрение за радио	САЩ; Канада; ЕС / ЧЕРВЕН; Австралия; Китай; Тайван; Индия; Южна Корея; Сингапур; Малайзия	
Отбелязвано одобрение на връзката	Списъкът на страните, прилагащи Европейската директива за радиооборудването 2014/53 / ЕС (RED), може да бъде намерен в „Изтегляния“.	
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	24 DC
Консумация на ток	[mA]	< 50
Клас на защита		III
Работна честота	[MHz]	0,125
Обхват на следене		
Скорост на движение	[m/s]	< 0,5
Разстояние за запис / четене	[mm]	400
Отдалечено записване / страна на четящата глава	[mm]	400



RFID главата за четене / запис LF

DTRLF MCRWIDUS01

Разстояние до ID tag [mm]	Прочитане	:	≤ 60
	статичен		
	Записване	:	≤ 55
	статичен		
	референтен маркер	:	E80360

Интерфейси

Интерфейс за комуникация	DATA / DTE10x
--------------------------	---------------

Условия на работа

Околна температура [°C]	-20...60
Температура на съхранение [°C]	-25...80
Защита	IP 67; IP 69K

Тестове / одобрения

Удароустойчивост	EN 60068-2-29	40 Земно притегляне 6 ms
	EN 60068-2-27	50 Земно притегляне 11 ms
Устойчивост на вибрации	EN 60068-2-6	20 Земно притегляне 10...55 Hz
MTTF [Години]	536	

Механични данни

Тегло [g]	185
Корпус	правоъгълен
Сензорна повърхност	5 избираеми позиции
Монтаж	екраниран монтаж
Размери [mm]	40 x 40 x 54
Материал	корпус: PA; метални части: неръждаема стомана

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Работа	1 x Светодиод, зелен
	tag комуникация	1 x Светодиод, жълт

Забележки

Забележки	За разстоянията до другите ID tag, вижте съответната спецификация (E803xx)
Единица на опаковката	1 брой

Електрическо свързване

Конектор: 1 x M12, с възможност за въртене, заключване; кодиране: A





RFID главата за четене / запис LF

DTRLF MCRWIDUS01

Връзка

