


ANT516



RFID главата за четене / запис HF

DTRHF KQRWIDUS03-



- 1 Светодиод
2 сензорна повърхност



Приложение

Приложение	откриване на обекти на транспортната лента
Одобрение за радио	ЕС / ЧЕРВЕН; Япония; Австралия; Китай; Тайван; Индия; Сингапур; Украйна; САЩ; Канада; Малайзия; Бразилия; Мексико; Виетнам
Отбелязвано одобрение на връзката	Списъкът на страните, прилагащи Европейската директива за радиооборудването 2014/53 / ЕС (RED), може да бъде намерен в „Изтегляния“.

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	19,2...28,8 DC
Консумация на ток [mA]	< 60
Клас на защита	III
Работна честота [MHz]	13,56
RFID стандарт	ISO 15693

Обхват на следене

Разстояние за запис / четене	[mm]	170		
Отдалечено записване / страна на четящата глава	[mm]	160		
Разстояние до ID tag	[mm]	посочен на 30 мм монета етикет и антена, инсталирани на метал, I-CODE SLI	:	≤ 32

Интерфейси

Интерфейс за комуникация	DATA / DTE10x
--------------------------	---------------

Условия на работа

Околна температура [°C]	-20...60
Температура на съхранение [°C]	-25...80
Защита	IP 67; IP 69K

Тестове / одобрения

Удароустойчивост	EN 60068-2-27	50 Земно притегляне 11 ms / 40 Земно притегляне (6 ms, непрекъснато)
Устойчивост на вибрации	EN 60068-2-6	20 Земно притегляне 10...2000 Hz

ANT516



RFID главата за четене / запис HF

DTRHF KQRWIDUS03-


MTTF	[Години]	457,9
UL одобрение	Ta	-20...60 °C
	Enclosure type	Type 1
	Захранване	Limited Voltage/Current
	Файл номер UL	E205959

Механични данни		
Тегло	[g]	90
Корпус		правоъгълен
Монтаж		неекраниран монтаж
Размери	[mm]	20 x 7 x 48
Материал		PBT; TPE-U; неръждаема стомана

Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Работа	1 x Светодиод, зелен
	tag комуникация	1 x Светодиод, жълт

Забележки		
Единица на опаковката		1 брой

Електрическо свързване		
Кабел: 2 m, PUR; 3 x 0,14 mm²		

Електрическо свързване - щекер		
Конектор: 1 x M12; кодиране: A		
		

Връзка		
