

E18317



Свързващ кабел

VDOGH040MKS0005E04STGH040MKS



Приложение		
Система		Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие
Без силикон		да
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Макс. токово натоварване общо	[A]	3
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...85
Защита		IP 68
Механични данни		
Тегло	[g]	204,116
Материал		PVC
Формиран корпусен материал		PVC
Материал на гайката		цинк, епоксидно покритие
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой

Свързващ кабел

VDOGH040MKS0005E04STGH040MKS

Електрическо свързване - щекер


Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PVC; Заклучване: цинк, епоксидно покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,7...0,9 Nm



Електрическо свързване

Кабел: 0,3 m, PVC, Без халоген, жълт, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Връзка



Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PVC; Заклучване: цинк, епоксидно покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,7...0,9 Nm

