


ANT600



RFID главата за четене / запис HF

DTRHF HLRWIDUS03



- 1 Светодиод работно състояние
2 LED дисплей
3 Монтажна резба: M4 макс. дълбочина на вмъкване: 15 mm



Приложение

Приложение	откриване на обекти на транспортната лента
Одобрение за радио	ЕС / ЧЕРВЕН; Япония; Австралия; Китай; Тайван; Индия; Сингапур; Украйна; Малайзия; Бразилия; Канада; Мексико; Нова Зеландия; Южна Корея; САЩ; Виетнам
Отбелязвано одобрение на връзката	Списъкът на страните, прилагащи Европейската директива за радиооборудването 2014/53 / ЕС (RED), може да бъде намерен в „Изтегляния“.

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	19,2...28,8 DC; (Захранване само чрез обработващ модул DTE10x)
Консумация на ток [mA]	< 150
Клас на защита	III
Работна честота [MHz]	13,56

Обхват на следене

Разстояние за запис / четене [mm]	400
Отдалечено записване / страна на четящата глава [mm]	600
Разстояние до ID tag [mm]	отнесено към ID tag E80384 : < 190 удобрение от ISO с карта E80407 : < 230

Интерфейси

Интерфейс за комуникация	DATA / DTE10x
--------------------------	---------------

Условия на работа

Околна температура [°C]	-20...60
Температура на съхранение [°C]	-25...80
Защита	IP 67

Тестове / одобрения

Удароустойчивост	EN 60068-2-27	40 Земно притегляне 6 ms / подутина
	EN 60068-2-27	50 Земно притегляне 11 ms / единичен шок

ANT600



RFID главата за четене / запис HF

DTRHF HLRWIDUS03

Устойчивост на вибрации	EN 60068-2-6	2 Земно притегляне 10...150 Hz
UL одобрение	Ta	-20...60 °C
	Enclosure type	Type 1
	Захранване	Limited Voltage/Current
	Файл номер UL	E205959

Механични данни

Тегло	[g]	450
Размери	[mm]	120 x 50 x 113
Материал		PBT; PC; неръждаема стомана

Дисплей / работни елементи


Дисплей	Работа	1 x Светодиод, зелен
	tag комуникация	4 x LED дисплей, жълт сила на сигнала ID tag

Забележки

Забележки	За разстоянията до другите ID tag, вижте съответната спецификация (E803xx)
Единица на опаковката	1 брой

Електрическо свързване

Конектор: 1 x M12; кодиране: A



Връзка

