


Фибро оптичен сензор за близост

FE-00-M-V-E3



Приложение

Функционален принцип

Барьерен сензор

Приложение

Устойчивост на висока температура; Здрава конструкция за употреба при тежки промишлени условия; Устойчиви на различни агресивни химикали

Обхват на следене

Диапазон според вида оптичен усилвател

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Обхват на оптичните влакна [mm]

1200

OKF

Обхват на оптичните влакна [mm]

120

OOF

Обхват на оптичните влакна [mm]

400

OUF

Обхват на оптичните влакна [mm]

120

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-20...150

Механични данни

Тегло

[g]

95,5

Версия на сензорната глава

прав

Диаметър на главата

[mm]

3



Фибро оптичен сензор за близост

FE-00-M-V-E3

Дължина на сензорната глава	[mm]	10
Дължина	[mm]	600
Мин. радиус на огъване	[mm]	20
Фазерно изпълнение		●
Материал от влакна		стъкло
Материал на корпуса на влакната		неръждаема стомана (1.4305 / 303)
Материал на обвивката		метал-силикон

Акcesoари

Доставени артикули	E20103
--------------------	--------

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------