


Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел

FT-30-N-V-M8

Спрени изделия



Приложение

Функционален принцип

Дифузен сензор

Обхват на следене

Диапазон според вида оптичен усилвател

OIF

OIF

Обхват на оптичните влакна [mm]

70

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-20...80

Механични данни

Тегло

[g]

113,6

Версия на сензорната глава

прав

Сензорна глава

M8

Дължина

[mm]

600

Мин. радиус на огъване

[mm]

30

Фазерно изпълнение



Материал от влакна

стъкло

Материал на корпуса на влакната

неръждаема стомана (1.4305 / 303)

E20575



Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел

FT-30-N-V-M8

Материал на обвивката	Vitalon
-----------------------	---------

Акcesoари

Доставени артикули	шестоъгълни гайки: 2 x M8
	шайби за заключване на зъбите: 2
	Накатена гайка: 1 x M30

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------