





Единица за наблюдение на изкривяване

C230/230VAC

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Характеристики на продукта

Корпус	корпус за монтаж на DIN шина
Размери [mm]	75 x 100 x 110

Приложение

Приложение	следене за разцентроване на ремъка с 2 сензора във всеки край на конвейера, за да се гарантира синхрон; следене за изкривявания на конвейер с цел предотвратяване на износване и произтичащи от това повреди
------------	--

Електрически показатели

Номинално напрежение AC [V]	< 230
Номинално напрежение DC [V]	24
Номинален толеранс на напрежението [%]	10
Номинален толеранс на напрежението 2 [%]	10
Номинална честота AC [Hz]	47...63
Спомагателна енергия за сензори DC [V]	24

Входи / изходи

Брой входи и изходи	Брой релейни изходи: 2
---------------------	------------------------

Изходи

Брой релейни изходи	2
Контактен товар	6 A / 1000 VA / 250 V AC

Софтуер / програмиране

Регулиране на точката на превключване	с пот.
---------------------------------------	--------

Условия на работа

Околна температура [°C]	0...50
Защита	IP 40



Единица за наблюдение на изкривяване

C230/230VAC

Защита на терминали

IP 20

Механични данни

Тегло	[g]	624
Корпус		корпус за монтаж на DIN шина
Размери	[mm]	75 x 100 x 110
Материал		пластмаси

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	2 x Светодиод, червен
	Входен сигнал	4 x Светодиод, зелен
	Грешка	4 x Светодиод, червен

Електрическо свързване

терминали: ...2.5 mm²

Връзка

