


Фибро оптичен сензор за близост

FE-11-EPA-M3/F1X1/2M



Приложение

Функционален принцип

Бариерен сензор

Приложение

За употреба в промишлена среда

Обхват на следене

Диапазон според вида
оптичен усилвател

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Обхват на оптичните влакна [mm]

200

OBF

Обхват на оптичните влакна [mm]

350

OCF (High Power)

Обхват на оптичните влакна [mm]

2740

OO50

Обхват на оптичните влакна [mm]

800

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-40...70

Механични данни

Тегло

[g]

47

Версия на сензорната глава

прав

Сензорна глава

M3



Фибро оптичен сензор за близост

FE-11-EPA-M3/F1X1/2M

Дължина на сензорната глава	[mm]	20
Дължина	[mm]	2000
Мин. радиус на огъване	[mm]	30
Фазерно изпълнение		●
Диаметър на сърцевината	[mm]	1
Материал от влакна		PMMA
Материал на корпуса на влакната		алуминий
Материал на обвивката		PE
Акcesoари		
Доставени артикули		шестоъгълни гайки: 4 x M3
		шайби за заключване на зъбите: 4
Акcesoари (като опция)		Ножица за оптични влакна:, E20600
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой