



Единица за следене на скоростта

D100/230VAC/3-CHANNEL

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Характеристики на продукта

Корпус	корпус за монтаж на DIN шина
Размери [mm]	75 x 100 x 110

Приложение

Приложение	оценка на последователностите на импулсите по отношение на постигането на минимална скорост на въртене в растенията; центрофуги; агитатори
------------	--

Електрически показатели

Номинално напрежение AC [V]	< 230
Номинално напрежение DC [V]	24
Номинален толеранс на напрежението [%]	10
Номинален толеранс на напрежението 2 [%]	10
Номинална честота AC [Hz]	50...60
Спомагателна енергия за сензори DC [V]	24

Входи / изходи

Брой входи и изходи	Брой релейни изходи: 3
---------------------	------------------------

Изходи

Брой релейни изходи	3
Контактен товар	4 A / 250 V AC (30 V DC)

Обхват на измерване / настройка

Диапазон на настройка [Imp/min]	50...500
---------------------------------	----------

Прецизност / отклонения

Хистерезис [% от Sr]	< 5
Повторяемост [% от Sr]	< 5



Единица за слеждане на скоростта

D100/230VAC/3-CHANNEL

Условия на работа		
Околна температура	[°C]	0...55
Защита		IP 40
Защита на терминали		IP 20
Механични данни		
Корпус		корпус за монтаж на DIN шина
Размери	[mm]	75 x 100 x 110
Материал		пластмаси
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, зелен
	Работа	1 x Светодиод, зелен
Забележки		
Забележки		*) специален дизайн
Електрическо свързване		
клеми: ...2,5 mm ²		
Връзка		