
# DD0033

## Единица за  следене на скоростта

D100/230VAC/0-20mA

Артикулът не се предлага вече - запис в архива




CE

| | | |
|---|---|---|
| **Характеристики на продукта** | | |
| Корпус | | корпус за монтаж на DIN шина |
| **Приложение** | | |
| Приложение | | универсална оценка на последователностите на импулсите по отношение на скоростта на превишаване и недостатъчното ускорение; наблюдение на скоростта на въртене |
| **Електрически показатели** | | |
| Номинален толеранс на напрежението | [%] | 10 |
| Номинален толеранс на напрежението 2 | [%] | 10 |
| Номинална честота AC | [Hz] | 50...60 |
| Спомагателна енергия за сензори DC | [V] | 24;  (≤ 30 mA) |
| **Входове / изходи** | | |
| Брой входове и изходи | | Брой аналогови изходи: 1; Брой релейни изходи: 1 |
| **Изходи** | | |
| Брой релейни изходи | | 1 |
| Контактен товар | | 8 A / 1250 VA / 250 V AC |
| Брой аналогови изходи | | 1 |
| Аналогов токов изход | [mA] | 0...20 |
| Макс. натоварване | [Ω] | 500 |
| **Обхват на измерване / настройка** | | |
| Диапазон на настройка | [Imp/min] | 500...5000 |

# DD0033

## Единица за  следене на скоростта

**D100/230VAC/0-20mA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Прецизност / отклонения** | | | |
| Хистерезис | [% от Sr] | 5...100 | |
| Повторяемост | [% от Sr] | 1 | |
| **Време за реакция** | | | |
| Отложен старт | [s] | 0,5...15 | |
| **Софтуер / програмиране** | | | |
| Регулиране на точката на превключване | | фина настройка в обхвата на потенциометъра | |
| **Условия на работа** | | | |
| Околна температура | [°C] | 0...70 | |
| Защита | | IP 40 | |
| Защита на терминали | | IP 20 | |
| **Механични данни** | | | |
| Корпус | | корпус за монтаж на DIN шина | |
| Материал | | пластмаси | |
| **Дисплеи / работни елементи** | | | |
| Дисплей | | Статус на превключване | Светодиод, червен |
| **Електрическо свързване** | | | |
| Връзка | | | |