


Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел

FT-11-EPV-E3/F2X0,5/2M



Приложение

Функционален принцип

Дифузен сензор

Приложение

Малък радиус на огъване

Обхват на следене

Диапазон според вида оптичен усилвател

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Обхват на оптичните влакна [mm]

20

OBF

Обхват на оптичните влакна [mm]

25

OCF (High Power)

Обхват на оптичните влакна [mm]

170

OO50

Обхват на оптичните влакна [mm]

60

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-40...70

Механични данни

Тегло

[g]

39,5

Версия на сензорната глава

прав

Диаметър на главата

[mm]

3

E20711



Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел

FT-11-EPV-E3/F2X0,5/2M

Дължина	[mm]	2000
Мин. радиус на огъване	[mm]	10
Фазерно изпълнение		⦿
Диаметър на сърцевината	[mm]	2 x 0,5
Материал от влакна		PMMA
Материал на корпуса на влакната		неръждаема стомана (1.4305 / 303)
Материал на обвивката		PE

Акcesoари

Акcesoари (като опция)	Ножица за оптични влакна:, E20600
------------------------	-----------------------------------

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------