



Единица за следене на скоростта

D100/230VAC/4-20mA

Артикулът не се предлага вече - запис в архива

No scale drawing available



Характеристики на продукта

Корпус	корпус за монтаж на DIN шина
--------	------------------------------

Приложение

Приложение	универсална оценка на последователностите на импулсите по отношение на скоростта на превишаване и недостатъчното ускорение; наблюдение на скоростта на въртене
------------	--

Електрически показатели

Номинално напрежение AC [V]	< 230
Номинално напрежение DC [V]	24
Номинален толеранс на напрежението [%]	10
Номинален толеранс на напрежението 2 [%]	10
Номинална честота AC [Hz]	50...60
Спомагателна енергия за сензори DC [V]	24; (≤ 30 mA)

Входове / изходи

Брой входове и изходи	Брой аналогови изходи: 1; Брой релейни изходи: 1
-----------------------	--

Изходи

Брой релейни изходи	1
Контактен товар	8 A / 1250 VA / 250 V AC
Брой аналогови изходи	1
Аналогов токов изход [mA]	0...20
Макс. натоварване [Ω]	500



Единица за следене на скоростта

D100/230VAC/4-20mA

Обхват на измерване / настройка		
Диапазон на настройка	[Imp/min]	5...50
Прецизност / отклонения		
Хистерезис	[% от Sr]	5...100
Повторяемост	[% от Sr]	1
Време за реакция		
Отложен старт	[s]	0,5...15
Софтуер / програмиране		
Регулиране на точката на превключване	фина настройка в обхвата на потенциометъра	
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	0...70
Защита	IP 40	
Защита на терминали	IP 20	
Механични данни		
Корпус	корпус за монтаж на DIN шина	
Материал	пластмаси	
Дисплей / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	Светодиод, червен
Електрическо свързване		
Връзка		