


Фибро оптичен сензор за близост

FE-11-E-V-E3R/2m



Приложение		
Дизайн	90 ° отклонение на светлинния сноп	
Функционален принцип	Бариерен сензор	
Приложение	За употреба в промишлена среда	
Обхват на следене		
Диапазон според вида оптичен усилвател	OB50; OBF; OCF; OO50	
OB50		
Обхват на оптичните влакна [mm]	140	
OBF		
Обхват на оптичните влакна [mm]	230	
OCF (High Power)		
Обхват на оптичните влакна [mm]	1720	
OO50		
Обхват на оптичните влакна [mm]	400	
Условия на работа		
Околна температура [°C]	-40...70	
Механични данни		
Тегло [g]	58,5	
Версия на сензорната глава	под ъгъл	

E20714



Фибро оптичен сензор за близост

FE-11-E-V-E3R/2m

Диаметър на главата	[mm]	3
Дължина	[mm]	2000
Мин. радиус на огъване	[mm]	25
Фазерно изпълнение		●
Материал от влакна		PMMA
Материал на корпуса на влакната		неръждаема стомана (1.4305 / 303)
Материал на обвивката		PE
Акcesoари		
Доставени артикули		Монтажна скоба:, E20107
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой