


Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел

FT-11-E-V-E6R/2m



Приложение

Функционален принцип

Дифузен сензор

Приложение

За употреба в промишлена среда

Обхват на следене

Диапазон според вида оптичен усилвател

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Обхват на оптичните влакна [mm]

40

OBF

Обхват на оптичните влакна [mm]

60

OCF (High Power)

Обхват на оптичните влакна [mm]

420

OO50

Обхват на оптичните влакна [mm]

150

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-40...70

Механични данни

Тегло

[g]

52

Версия на сензорната глава

под ъгъл

Диаметър на главата

[mm]

6

**Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел**

FT-11-E-V-E6R/2m

Дължина	[mm]	2000
Мин. радиус на огъване	[mm]	25
Фазерно изпълнение		⦿
Материал от влакна		PMMA
Материал на корпуса на влакната		неръждаема стомана (1.4305 / 303)
Материал на обвивката		PE

Акcesoари

Доставени артикули	E20103
--------------------	--------

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------