



Артикулът не се предлага вече - запис в архива

No scale drawing available



Приложение

Приложение

оценка на импулсни последователности със
специални изисквания към функциите и технологията

Електрически показатели

Номинално напрежение AC	[V]	< 230
Номинално напрежение DC	[V]	24
Номинален толеранс на напрежението	[%]	10
Номинален толеранс на напрежението 2	[%]	10
Номинална честота AC	[Hz]	50...60
Спомагателна енергия за сензори DC	[V]	24; (≤ 30 mA)

Входове / изходи

Брой входове и изходи	Брой релейни изходи: 1
-----------------------	------------------------

Изходи

Брой релейни изходи	1
Контактен товар	8 A / 1250 VA / 250 V AC

Обхват на измерване / настройка

Диапазон на настройка	[Imp/min]	3...3000
-----------------------	-----------	----------

Прецизност / отклонения

Хистерезис	[% от Sr]	5...100
Повторяемост	[% от Sr]	1



Единица за следене на скоростта

D100/230VAC/RESET

Време за реакция		
Отложен старт	[s]	0,5...30
Софтуер / програмиране		
Регулиране на точката на превключване	фина настройка в обхвата на потенциометъра	
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-20...70
Защита	IP 40	
Защита на терминали	IP 20	
Механични данни		
Материал	пластмаси	
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	Светодиод, зелен
	Работа	1 x Светодиод, зелен
Забележки		
Забележки	*) специален дизайн	
Електрическо свързване		
Връзка		