


Единица за следене на скоростта

D100/230VAC/WINDOW

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



1 монтаж на DIN релса



Характеристики на продукта

Корпус	корпус за монтаж на DIN шина
Размери [mm]	75 x 55 x 110

Приложение

Приложение	универсална оценка на последователностите на импулсите по отношение на скоростта на превишаване и недостатъчното ускорение; наблюдение на скоростта на въртене
------------	--

Електрически показатели

Номинално напрежение AC [V]	< 230
Номинално напрежение DC [V]	24
Номинален толеранс на напрежението [%]	10
Номинален толеранс на напрежението 2 [%]	10
Номинална честота AC [Hz]	50...60
Спомагателна енергия за сензори DC [V]	24; (≤ 30 mA)

Входове / изходи

Брой входове и изходи	Брой релейни изходи: 2
-----------------------	------------------------

Изходи

Брой релейни изходи	2
Контактен товар	8 A / 1250 VA / 250 V AC

Обхват на измерване / настройка

Диапазон на настройка [Imp/min]	100...1000
---------------------------------	------------



Единица за следене на скоростта

D100/230VAC/WINDOW

Прецизност / отклонения		
Хистерезис	[% от Sr]	5
Повторяемост	[% от Sr]	1
Време за реакция		
Отложен старт	[s]	0,5...15
Софтуер / програмиране		
Регулиране на точката на превключване	фина настройка в обхвата на потенциометъра	
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-20...70
Защита	IP 40	
Защита на терминали	IP 20	
Механични данни		
Корпус	корпус за монтаж на DIN шина	
Размери	[mm]	75 x 55 x 110
Материал	пластмаси	
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	2 x Светодиод, червен
Електрическо свързване		
Връзка		