




Фибро оптичен сензор за близост

FE-11-EPA-M4/F1x1/2M



1 може да се огъва

Приложение

Функционален принцип

Бариерен сензор

Приложение

За употреба в промишлена среда

Обхват на следене

Диапазон според вида оптичен усилвател

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Обхват на оптичните влакна [mm]

200

OBF

Обхват на оптичните влакна [mm]

450

OCF (High Power)

Обхват на оптичните влакна [mm]

2780

OO50

Обхват на оптичните влакна [mm]

800

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-40...70

Механични данни

Тегло

[g]

49,5

Версия на сензорната глава

може да се огъва

Дължина

[mm]

2000

Мин. радиус на огъване

[mm]

15

Фазерно изпълнение



Диаметър на сърцевината

[mm]

1

Материал

втулка с резба: месинг с бронзово покритие

Материал от влакна

PMMA

Материал на корпуса на влакната

неръждаема стомана (1.4404 / 316L)

Материал на обвивката

PE

Акcesoари

Доставени артикули

шестоъгълни гайки: 4 x M4

шайби за заключване на зъбите: 4

E20750



Фибро оптичен сензор за близост

FE-11-EPA-M4/F1x1/2M

Акcesoари (като опция)

Ножица за оптични влакна:, E20600

Забележки

Единица на опаковката

1 брой