


Сензорна глава за оптичен светлинен датчик

FE-11-EPA-M5x30/F1x1



Приложение

Функционален принцип

Бариерен сензор

Приложение

Малък радиус на огъване

Обхват на следене

Диапазон според вида оптичен усилвател

OB50; OBF; OO50

OB50

Обхват на оптичните влакна [mm]

175

OBF

Обхват на оптичните влакна [mm]

370

OO50

Обхват на оптичните влакна [mm]

700

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-40...70

Механични данни

Тегло

[g]

8,2

Версия на сензорната глава

прав

Сензорна глава

M5

Дължина

[mm]

конфигурируеми

Фазерно изпълнение





Сензорна глава за оптичен светлинен датчик

FE-11-EPA-M5x30/F1x1

Материал	корпус: месинг с бронзово покритие
Материал от влакна	PMMA
Материал на корпуса на влакната	алуминий
Акcesoари	
Доставени артикули	шестоъгълни гайки: 4 x M5
	Шайби: 4
Забележки	
Единица на опаковката	1 брой