


Сензорна глава за оптичен светлинен датчик

FE-11-EPA-M5x30/F1x0,5

Артикулатът не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: E20767

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля
имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Приложение

Функционален принцип

Барьерен сензор

Обхват на следене

Диапазон според вида
оптичен усилвател

OB50; OBF; OO50

OB50

Обхват на оптичните влакна [mm]

45

OBF

Обхват на оптичните влакна [mm]

80

OO50

Обхват на оптичните влакна [mm]

120

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-40...70

Механични данни

Тегло

[g]

0,011

**Сензорна глава за оптичен светлинен датчик**

FE-11-EPA-M5x30/F1x0,5

Версия на сензорната глава	прав
Сензорна глава	M5
Дължина [mm]	конфигурируеми
Фазерно изпълнение	●
Материал	корпус: месинг с бронзово покритие
Материал от влакна	PMMA
Материал на корпуса на влакната	алуминий
Акcesoари	
Доставени артикули	шестоъгълни гайки: 4 x M5
	Шайби: 4
Забележки	
Единица на опаковката	1 брой