

Електрически прекъсвач

Fuse/IO-Link/24VDC/2x6A



- 1 панел за етикетиране
 2 бутон включване / изключване / нулиране Светодиод за статус 2
 3 бутон включване / изключване / нулиране Светодиод за статус 1
 4 терминали за натискане Изходи 1/2



Електрически показатели

Работно напрежение	[V]	съгл. SELV/PELV
Номинално напрежение DC	[V]	24
Входно напрежение DC	[V]	19,2...30
Клас на защита		III
Време за буфериране на мрежата (номинално напрежение 24 V DC)	[ms]	10
Ток на затворената верига	[mA]	8
Брой канали		2
Номинален ток	[A]	6
Номинален ток (Fail Safe Element)	[A]	6

Изходи

Капацитивност на товара, общо	[mF]	20
-------------------------------	------	----

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-25...60
Температура на съхранение	[°C]	-40...70
Защита		IP 20; (отпред)
Степен на замърсяване		2

Тестове / одобрения

EMC	EN 61000-6-3	Излъчване на смущения
	EN 61000-6-2	Устойчивост срещу смущения

DF2216



Електрически прекъсвач

Fuse/IO-Link/24VDC/2x6A

Механични данни

Тегло	[g]	73
Размери	[mm]	80 x 12,5 x 98,5


Дисплеи / работни елементи

Дисплей	статус	2 x Светодиод, червен / зелен / оранжев
Обслужващи елементи	2 x	бутони

Електрическо свързване


терминали за натискане:
контактен лост / лента:

Връзка



диаграми и графики

продукция характеристики



характеристиките на ток-ток