


Фибро оптичен сензор за близост

FE-50-V-V-M5/16



Приложение

Функционален принцип

Барьерен сензор

Обхват на следене

Диапазон според вида оптичен усилвател

OBF; ODF; OMF

OBF

Обхват на оптичните влакна [mm]

1000

ODF

Обхват на оптичните влакна [mm]

4

OMF

Обхват на оптичните влакна [mm]

800

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-58...315

Механични данни

Тегло

[g]

197

Версия на сензорната глава

прав

Дължина

[mm]

900

Мин. радиус на огъване

[mm]

19

Фазерно изпълнение



Материал от влакна

стъкло

**Фибро оптичен сензор за близост**

FE-50-V-V-M5/16

Материал на корпуса на влакната	неръждаема стомана (1.4305 / 303)
Материал на обвивката	неръждаема стомана (1.4305 / 303)
Акcesoари	
Доставени артикули	шестоъгълни гайки: 4 x M8
	затягащи пръстени: 2
	О-пръстени: 2
Забележки	
Единица на опаковката	1 брой