


Компактен модул за оценка на скоростта

DIA3010-ZPKG/30-3000 I/MIN/OAÜ

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: DI5022

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Характеристики на продукта

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	нормално отворен
Обхват на сензора [mm]	10
Размери [mm]	M30 x 1,5 / L = 81

Приложение

Приложение	Проста оценка на въртящото се и линейно движение по отношение на недостатъчната скорост; блокиране
------------	--

Електрически показатели

Номинално напрежение DC [V]	10...36
Консумация на ток [mA]	< 3
Защита срещу обръщане на полярността	да

Изходи

Общ брой на изходите	1
Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	нормално отворен
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	1,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	250
Краткосрочен стойност ток на превключващия изход [mA]	250
Устойчив на късо съединение	да
Защита от претоварване	да



Компактен модул за оценка на скоростта

DIA3010-ZPKG/30-3000 I/MIN/OAÜ

Обхват на следене		
Обхват на сензора [mm]		10
Възможност за регулиране на обхвата на отчитане		не
Обхват на измерване / настройка		
Диапазон на настройка [Imp/min]		30...3000
Прецизност / отклонения		
Коефициент на корекция	стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,5 / алуминий: 0,4 / мед: 0,3	
Хистерезис [% от Sr]		5
Време за реакция		
Отложен старт [s]		0
Макс. Засичана честота [Imp/min]		15000
Софтуер / програмиране		
Регулиране на точката на превключване		с пот.
Условия на работа		
Околна температура [°C]		-25...80
Защита		IP 67
Механични данни		
Тегло [g]		258,8
Монтаж		екраниран монтаж
Размери [mm]		M30 x 1,5 / L = 81
Означение на резбата		M30 x 1,5
Материал		месинг специално покритие; PBT
Усилие на затягане [Nm]		50
Дисплей / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, зелен



Компактен модул за оценка на скоростта

DIA3010-ZPKG/30-3000 I/MIN/OAÜ

Електрическо свързване

Кабел: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²

Връзка



	Цветовете на проводниците :
BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син