


Фибро оптичен сензор за близост

FE-00-P-V-E1



Приложение	
Функционален принцип	Барьерен сензор
Приложение	Малък радиус на огъване
Обхват на следене	
Диапазон според вида оптичен усилвател	OCF; OKF; OOF; OUF
OCF (High Power)	
Обхват на оптичните влакна [mm]	420
OKF	
Обхват на оптичните влакна [mm]	50
OOF	
Обхват на оптичните влакна [mm]	160
OUF	
Обхват на оптичните влакна [mm]	50
Условия на работа	
Околна температура [°C]	-20...80
Механични данни	
Тегло [g]	49
Версия на сензорната глава	прав
Диаметър на главата [mm]	1



Фибро оптичен сензор за близост

FE-00-P-V-E1

Дължина на сензорната глава	[mm]	5
Дължина	[mm]	600
Мин. радиус на огъване	[mm]	10
Фазерно изпълнение		●
Материал		адаптер: PPE
Материал от влакна		стъкло
Материал на корпуса на влакната		неръждаема стомана (1.4305 / 303)
Материал на обвивката		PVC
Акcesoари		
Доставени артикули		Монтажна скоба:, E20107
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой