


Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел

FT-30-A-A-M8/2M

Спрени изделия

Алтернативни артикули: E20137

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Приложение

Функционален принцип

Дифузен сензор

Обхват на следене

Диапазон според вида оптичен усилвател

OIF

OIF

Обхват на оптичните влакна [mm]

56

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-40...290

Механични данни

Тегло

[g]

164

Версия на сензорната глава

прав

Сензорна глава

M8

Дължина

[mm]

2000

Мин. радиус на огъване

[mm]

30; (за неподвижен монтаж)

**Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел**

FT-30-A-A-M8/2M

Фазерно изпълнение	①
Материал	адаптер: PA
Материал от влакна	стъкло
Материал на корпуса на влакната	алуминий
Материал на обвивката	алуминий
Акcesoари	
Доставени артикули	шестоъгълни гайки: 2 x M8, неръждаема стомана
	шайби за заключване на зъбите: 2
	Накатена гайка: 1 x M30
Забележки	
Единица на опаковката	1 брой