



Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел

FT-30-A-A-R8

Артикулат не се предлага вече - запис в архива



Приложение

Функционален принцип

Дифузен сензор

Приложение

Устойчивост на висока температура; Здрава конструкция за употреба при тежки промишлени условия

Обхват на следене

Диапазон според вида оптичен усилвател

OIF

OIF

Обхват на оптичните влакна [mm]

70

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-40...290

Механични данни

Тегло

[g]

93,8

Версия на сензорната глава

под ъгъл

Диаметър на главата

[mm]

8

Дължина

[mm]

600

Мин. радиус на огъване

[mm]

30; (за неподвижен монтаж)

Фазерно изпълнение



Материал

адаптер: PA

**Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел**

FT-30-A-A-R8

Материал от влакна	стъкло
Материал на корпуса на влакната	алуминий
Материал на обвивката	алуминий
Акcesoари	
Доставени артикули	E20353
Забележки	
Единица на опаковката	1 брой