




Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел

FT-30-P-A-M8



Приложение

Функционален принцип

Дифузен сензор

Приложение

За употреба в промишлена среда

Обхват на следене

Диапазон според вида оптичен усилвател

OIF

OIF

Обхват на оптичните влакна [mm]

70

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-20...80

Механични данни

Тегло

[g]

93

Версия на сензорната глава

прав

Сензорна глава

M8

Дължина

[mm]

600

Мин. радиус на огъване

[mm]

30

Фазерно изпълнение



Материал

адаптер: PA

Материал от влакна

стъкло

Материал на корпуса на влакната

алуминий

**Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел**

FT-30-P-A-M8

Материал на обвивката	PVC
Акcesoари	
Доставени артикули	шестоъгълни гайки: 2 x M8, неръждаема стомана
	шайби за заключване на зъбите: 2
	Накатена гайка: 1 x M30
Забележки	
Единица на опаковката	1 брой