




Импулсно захранване 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/2,1A

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: DN1031

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Електрически показатели

Номинално напрежение AC	[V]	< 230
Номинална честота AC	[Hz]	50...60
Обхват на входното напрежение	[V]	100...240
Изходно напрежение DC	[V]	24...28
Клас на защита		I; (IEC 61140)
Изходящо напрежение	[V]	с възможност за регулиране
Толерантност на изходното напрежение	[%]	2
Макс. изходен ток при мин.изходното напрежение	[A]	2,1
Брой изходни вериги		1
Макс.остатъчна пулсация	[mV]	50
Ефективност (номинално напрежение 230 V AC / 50 Hz)	[%]	88,5
Понижаване на номиналните стойности	[W/K]	1 (60...70 °C)
Време за буфериране на мрежата (номинално напрежение 230 V AC / 50 Hz)	[ms]	171

Изходи

Защита срещу късо съединение	да
Защита от претоварване	да



Импулсно захранване 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/2,1A

Надеждност на DC ОК сигнала	24 V DC (30 mA)
-----------------------------	-----------------

Условия на работа

Околна температура [°C]	-10...70
Защита	IP 20

Тестове / одобрения

EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	

Механични данни

Тегло [g]	332,4
Тип на монтажа	релса; (TH35 (EN 60715))
Размери [mm]	45 x 83 x 96
Материал	PC

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	функция	Светодиод, зелен
---------	---------	------------------


Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване

пружинни клемни краища: ...2,5 mm²

Връзка



- 1 основен
2 допълнителен