




Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел

FT-30-P-A-R8



Приложение

Функционален принцип

Дифузен сензор

Приложение

За употреба в промишлена среда

Обхват на следене

Диапазон според вида оптичен усилвател

OIF

OIF

Обхват на оптичните влакна [mm]

70

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-20...80

Механични данни

Тегло

[g]

91

Версия на сензорната глава

под ъгъл

Диаметър на главата

[mm]

8

Дължина

[mm]

600

Мин. радиус на огъване

[mm]

30

Фазерно изпълнение



Материал

адаптер: PA

Материал от влакна

стъкло

Материал на корпуса на влакната

алуминий



Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел

FT-30-P-A-R8

Материал на обвивката	PVC
-----------------------	-----

Акcesoари

Доставени артикули	E20353
--------------------	--------

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------