


Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел

FT-30-P-A-R8/2m

Артикулът не се предлага вече - запис в архива



Приложение

Функционален принцип

Дифузен сензор

Обхват на следене

Диапазон според вида оптичен усилвател

OIF

OIF

Обхват на оптичните влакна [mm]

56

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-20...80

Механични данни

Версия на сензорната глава

под ъгъл

Дължина

[mm]

2000

Мин. радиус на огъване

[mm]

30

Материал

адаптер: PA

Материал от влакна

стъкло

Материал на корпуса на влакната

алуминий

Материал на обвивката

PVC

E20314



Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен
кабел

FT-30-P-A-R8/2m

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------