


Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел

FT-11-EPA-M4/F0,5x1/2m



Приложение

Функционален принцип

Дифузен сензор

Приложение

Устойчив на огъване дизайн за приложения в роботиката; За употреба в промишлена среда

Обхват на следене

Диапазон според вида оптичен усилвател

OVF; OO50; OCF

OVF

Обхват на оптичните влакна [mm]

10

OO50

Обхват на оптичните влакна [mm]

30

OCF (High Power)

Обхват на оптичните влакна [mm]

180

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-40...70

Механични данни

Тегло

[g]

30,6

Версия на сензорната глава

прав

Сензорна глава

M4

Дължина на сензорната глава

[mm]

23

**Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел**

FT-11-EPA-M4/F0,5x1/2m

Дължина	[mm]	2000
Мин. радиус на огъване	[mm]	5
Фазерно изпълнение		⦿
Диаметър на сърцевината	[mm]	4 x 0,25
Материал от влакна		PMMA
Материал на корпуса на влакната		неръждаема стомана (1.4305 / 303)
Материал на обвивката		PE

Акcesoари

Доставени артикули	шестоъгълни гайки: 2 x M4
	шайби за заключване на зъбите: 2
Акcesoари (като опция)	Ножица за оптични влакна:, E20600

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------