
E2M250

Мултивижова кутия

MULTIVIEWBOX/4 PORT



1 INPUT
2 OUTPUT
3 C4
4 C3
5 C2
6 C1

Характеристики на продукта		
Резолюция на изображението	[px]	680 x 480
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	10...32 DC
Консумация на ток	[mA]	< 770
Защита срещу пренапрежение		да
Обхват на следене		
Резолюция на изображението	[px]	680 x 480

E2M250

Мултивижова кутия

MULTIVIEWBOX/4 PORT

Условия на работа			
Околна температура	[°C]	-40...85	
Температура на съхранение	[°C]	-40...125	
Съхранение на влажно	[%]	< 75; (относителна влажност)	
Срок на годност	[MON]	24	
Защита		IP 67; (ISO 20653)	
Тестове / одобрения			
EMC		DIN EN 61000-6-4	индустриални среди
		DIN EN 61000-6-2	индустриални среди
Удароустойчивост			50 Земно притегляне
Устойчивост на вибрации		Честотен обхват 24...2000 Hz	
		(15,3 x 9,81 m/s²)rms	PSD (g²/Hz)
		0,04...0,1	
Механични данни			
Тегло	[g]	1569,5	
Материал		корпус: неръждаема стомана (1.4401 / 316)	
Аксесоари			
Доставени артикули		Предпазни капаци	
Забележки			
Единица на опаковката		1 брой	

Електрическо свързване - ..C4

Конектор: 4 x M16; кодиране: A



1	Ядро с коаксиален кабел видео сигнал
2	коаксиален екран видео GND
3	U+
4	0 V

E2M250

Мултивижова кутия

MULTIVIEWBOX/4 PORT

Електрическо свързване - INPUT


Конектор: 1 x M16; кодиране: A



1	U+
2	0 V
3	Вход 1
4	Вход 2
5	Вход 3
6	Вход 4
7	не се използва
8	не се използва

Електрическо свързване - OUTPUT

Конектор: 1 x M16; кодиране: A



1	Ядро с коаксиален кабел видео сигнал
2	коаксиален екран видео GND
3	не се използва
4	не се използва