




Заваръчен адаптер за процесни сензори

WELDING ADAPT D50/G1 LEAK PORT



- 1 G1 Вътрешна резба Aseptoflex Vario
2 отвор за оттичане
3 уплътнителна фаска



ACS CRN EC 1935/2004 EHEDG Certified FDA

Приложение

Дизайн	с отвор за оттичане
Инсталация	for thin wall thicknesses
Номинално налягане [bar]	50
Забележка за рейтинга на налягане	адаптер за връзка със сензора

Тестове / одобрения

Директивата за оборудване под налягане	Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора.
Инструкции за безопасност	Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения.

Механични данни

Тегло [g]	186
Материали (мокри части)	неръждаема стомана (1.4435 / 316L) ; повърхностни характеристики : Ra<0,4 / Rz 4
Свързване на сензора	G 1 Вътрешна резба Aseptoflex Vario
Процес на свързване	Адаптер за заваряване Ø 50 mm
Запечатването	уплътнител

Акcesoари

Доставени артикули	О-пръстен: 1 x 24 x 2, EPDM, съвместим с FDA, E30054
Акcesoари (като опция)	О-пръстен: 1 x 24 x 2, FKM и FDA съвместими, E30123

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------