



Адаптер за хигиенни процеси


ADAPT IFM-DIN11851/DN32(1.25)

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: E33711

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля
имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!

Широки честоти и обхвати на измерване



- 1 Aseptoflex уплътняващ ръб
2 резба Aseptoflex

ЕС 1935/2004 FCM FDA

Приложение

Номинално налягане [bar]	40
--------------------------	----

Тестове / одобрения

Директивата за оборудване под налягане

Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора.

Инструкции за безопасност

Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения.

Механични данни

Тегло [g]	158
Материал	неръждаема стомана (1.4404 / 316L)
Свързване на сензора	Aseptoflex
Процес на свързване	тръбен фитинг DN32 (1,25") DIN 11851
Повърхностни характеристики Ra / Rz на мокрите части	0,4 / 4
Хигиенно оборудване според DIN 11866	H4

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------