


## Фланец за сензори ниво

FLANGE PLATE 73-90 D16



1 уплътнения

## Приложение

|                          |                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| Дизайн                   | за кондензивни сензори за ниво LK, LI, LT, LL |
| Инсталация               | съгласно DIN 24557                            |
| Номинално налягане [bar] | 0,5                                           |

## Условия на работа

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Околна температура [°C] | 0...80 |
|-------------------------|--------|

## Механични данни

|                         |                                                                                                                                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тегло [g]               | 183                                                                                                                             |
| Тип на монтажа          | съгласно DIN 24557                                                                                                              |
| Материал                | алуминий анодизиран; Накатена гайка: неръждаема стомана;<br>Дистанционен елемент: месинг; затягащ пръстен: FKM; уплътнение: NBR |
| Усилие на затягане [Nm] | 6...9                                                                                                                           |
| Свързване на сензора    | Клампов фитинг Ø 16 mm                                                                                                          |
| Процес на свързване     | фланец                                                                                                                          |

## Забележки

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Единица на опаковката | 1 брой |
|-----------------------|--------|